

PV SUNCOVER 30/40/18 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Solskydd, Växla fränskiljare
Art.nr.	8000144192
Typ	PV SUNCOVER 30/40/18 SW
GTIN (EAN)	4099987126588
Förp.	1 items

PV SUNCOVER 30/40/18 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	191.5 mm	Byggdjup (tum)	7.5394 inch
Höjd	324.5 mm	Bygghöjd (tum)	12.7756 inch
Bredd	441 mm	Byggbredd (tum)	17.3622 inch
Nettovikt	4900 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Material

Grundläggande material	Rostfritt stål
------------------------	----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

