


KLIPPON K75 3M10 HVT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder kapslingslösningar för insats på fordon. Våra motoranslutningsboxar för DC, trefas och AC-drifter garanterar perfekt funktionalitet även vid hög ström och hög spänning. Den plats sparande konstruktionen tillåter flexibel användning av installationsutrymmet och tack vare strömlasttoleransen är uppvärmningen låg, vilket ger förbättrad hållbarhet. Dessutom säkerställer våra gånganslutningsboxar fördelningen av matarspänningen i tåg-sätt, vilket ger ett robust och säkert skydd för tågens energiförsörjning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kapslingar, Höjd: 230 mm, Bredd: 330 mm, Djup: 181 mm, Grundläggande material: Aluminium AISi12, Pulverlack, Djupsvart
Art.nr.	8000148146
Typ	KLIPPON K75 3M10 HVT
GTIN (EAN)	4099987188630
Förp.	1 items

KLIPPON K75 3M10 HVT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Mått och vikter

Djup	181 mm	Byggdjup (tum)	7.126 inch
Höjd	230 mm	Bygghöjd (tum)	9.0551 inch
Bredd	330 mm	Byggbredd (tum)	12.9921 inch
Nettovikt	10745.58 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...135 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Ja	Drifttemperatur, max	135 °C
Drifttemperatur, min.	-60 °C	Fastsättning av lock	Torx® 20/spårskruvar, M6 torx stainless steel screws with slot
Monteringsanvisning	Lockskruvar ingår	Normer	EN 45545 HL3, DIN EN 50124-1, EN/IEC 61439-2
Yta	Pulverlack	Slagtålighet	10 J standardversion
Skyddsklass	IP66, IP67, IP68	Grundläggande material	Aluminium AlSi12
Tätningmaterial	Silikon	Tätningmaterial för lock	Silikon
Antal lockskruvar	4	Flänsplåt	Nej
Lock	Ja	Position PE-skruv	Kapslingssida C
Användningsområden	Transportväsende		

Bestyckning horisontal

HV 4000	1x3	Säkringshållare tillgänglig	Ja
---------	-----	-----------------------------	----

Bestyckning vertikal

Säkringshållare tillgänglig	Ja
-----------------------------	----

Materialdata

Yta	Pulverlack	Grundläggande material	Aluminium AlSi12
-----	------------	------------------------	------------------

Allmänna data

Färgkod	Djupsvart	Skyddsklass	IP66, IP67, IP68
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9005		

Kapsling

Grundläggande material	Aluminium AlSi12
------------------------	------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01

KLIPPON K75 3M10 HVT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-18-01-01
