

MBGE ADPT MOD8 IPC 1X18 POLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptrar för migrering – Modicon 800.

Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från Modicon 800-kort till andra PLC-/DCS-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	8000148517
Typ	MBGE ADPT MOD8 IPC 1X18 POLE
GTIN (EAN)	4099987193412
Förp.	ST

MBGE ADPT MOD8 IPC 1X18 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	73.7 mm	Byggdjup (tum)	2.9016 inch
Höjd	238.1 mm	Bygghöjd (tum)	9.374 inch
Bredd	27.6 mm	Byggbredd (tum)	1.0866 inch
Nettovikt	0.05 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-20...70 °C	Drifttemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Märkdata UL

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Drifttemperatur UL, min.	-20 °C
Drifttemperatur UL, max	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Märkström I _{max} .	40 A	Märkspänning UN	250 V

Anslutningsdata

Anslutning (fält sida)	Modicon 800, 18 poles connector	Anslutning till PLC	Nya PLC-plintar eller med fast anslutning
Antal poler, (fält sida)	18 P		

Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida)	18-polig	Anslutning (fält sida)	Modicon 800, 18 poles connector
-----------------------------	----------	------------------------	---------------------------------

Märkdata

Driftspänning	250 V	Maximal ström per kanal	7 A
Total nominell ström	40 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	300 V	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	2.5 kV
Isolationskontroll spänning AC	1.8 kV		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT MOD8 IPC 1X18 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

