

**MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

Adaptrar för migrering – Modicon 800.

Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från Modicon 800-kort till andra PLC-/DCS-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	8000148518
Typ	<a href="#">MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES</a>
GTIN (EAN)	4099987193429
Förp.	ST

## MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	73.7 mm	Byggdjup (tum)	2.9016 inch
Höjd	238.1 mm	Bygghöjd (tum)	9.374 inch
Bredd	27.6 mm	Byggbredd (tum)	1.0866 inch
Nettovikt	0.05 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-20...70 °C	Drifttemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

## Märkdata UL

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Drifttemperatur UL, min.	-20 °C
Drifttemperatur UL, max	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Märkström I <sub>max</sub> .	40 A	Märkspänning UN	250 V

## Anslutningsdata

Anslutning (fält sida)	Modicon 800, 40 poles connector	Anslutning till PLC	Nya PLC-plintar eller med fast anslutning
Antal poler, (fält sida)	40 P		

## Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida)	40 poler	Anslutning (fält sida)	Modicon 800, 40 poles connector
-----------------------------	----------	------------------------	---------------------------------

## Märkdata

Driftspänning	250 V	Maximal ström per kanal	5.5 A
Total nominell ström	40 A		

## Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	300 V	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	2.5 kV
Isolationskontroll spänning AC	1.8 kV		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

