

MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptrar för migrering – Siemens 505.
Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från Siemens 505-kort till andra PLC-/DCS-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	8000149534
Typ	MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI
GTIN (EAN)	4099987229357
Förp.	ST

MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	64.17 mm	Byggdjup (tum)	2.5264 inch
Höjd	179.66 mm	Bygghöjd (tum)	7.0732 inch
Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0.7874 inch
Nettovikt	0.05 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-20...70 °C	Drifttemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Märkdata UL

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Drifttemperatur UL, min.	-20 °C
Drifttemperatur UL, max	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Märkström I _{max} .	40 A	Märkspänning UN	250 V

Anslutningsdata

Anslutning (fältsida)	Siemens 505-4232A or 4332 PLC 40 pole connector	Anslutning till PLC	Nya PLC-plintar eller med fast anslutning
Antal poler, (fältsida)	40 P		

Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida)	40 poler	Anslutning (fältsida)	Siemens 505-4232A or 4332 PLC 40 pole connector
-----------------------------	----------	-----------------------	---

Märkdata

Driftspänning	250 V	Maximal ström per kanal	3.96 A
Total nominell ström	40 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	300 V	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	2.5 kV
Isolationskontroll spänning AC	1.8 kV		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

