

MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptrar för migrering – Siemens 505.
Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från Siemens 505-kort till andra PLC-/DCS-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Art.nr. | 8000149536 |
| Typ | MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI |
| GTIN (EAN) | 4099987229371 |
| Förp. | ST |

MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| Djup | 53.68 mm | Byggdjup (tum) | 2.1134 inch |
| Höjd | 179.66 mm | Bygghöjd (tum) | 7.0732 inch |
| Bredd | 20 mm | Byggbredd (tum) | 0.7874 inch |
| Nettovikt | 0.05 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Lagertemperatur | -20...70 °C | Drifttemperatur | -20...50 °C |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

Märkdata UL

| | | | |
|------------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Lagertemperatur UL, max. | 70 °C | Drifttemperatur UL, min. | -20 °C |
| Drifttemperatur UL, max | 50 °C | Lagertemperatur UL, min. | -20 °C |
| Märkström I _{max} . | 40 A | Märkspänning UN | 250 V |

Anslutningsdata

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---|
| Anslutning (fältsida) | Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family) | Anslutning till PLC | Nya PLC-plintar eller med fast anslutning |
| Antal poler, (fältsida) | 24 P | | |

Anslutningsdata

| | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|---|
| Antal poler (styrningssida) | 24-polig | Anslutning (fältsida) | Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family) |
|-----------------------------|----------|-----------------------|---|

Märkdata

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------------|-------|
| Driftspänning | 250 V | Maximal ström per kanal | 7.4 A |
| Total nominell ström | 40 A | | |

Isolationskoordinater (EN50178)

| | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Märkspänning | 300 V | Överspänningskategori | II |
| Nedsmutningsgrad | 2 | Impulsspänningskontroll | 2.5 kV |
| Isolationskontroll spänning AC | 1.8 kV | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |

MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

