


PV SUNCOVER 30/60/13 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Solskydd, Växla fränskiljare
Art.nr.	8000158570
Typ	PV SUNCOVER 30/60/13 SW
GTIN (EAN)	4099987365079
Förp.	1 items

PV SUNCOVER 30/60/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter


Djup	136.3 mm	Byggdjup (tum)	5.3661 inch
Höjd	324.5 mm	Bygghöjd (tum)	12.7756 inch
Bredd	641 mm	Byggbredd (tum)	25.2362 inch
Nettovikt	4350 g		

Material

Grundläggande material Rostfritt stål

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



PV SUNCOVER 30/60/13 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör**Kombinationslådor med säkringar för DC-generator**

PV Next fördelarlådor för växelriktare med 1 till 12 MPP spårare används för att skydda likströmssidan av ett fotovoltaiskt system. Fördelarlådorna skyddar växelriktare mot överspänningar och uppfyller därmed EU-direktivet CLC/TS 51643-32. Dessutom ger dessa produkter möjlighet att skydda systemet mot motström och att kombinera strängar för att spara ledningar under installation.

Allmänna beställningsdata

Typ	PVN DC 3IF 3O 2MPP SW S...	Utförande
Art.nr.	2925860000	Fotovoltaik, Kopplingslåda, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 3 ingångar/3
GTIN (EAN)	4099986642089	utgångar per MPP, Överspänningsskydd I / II, Växla fränskiljare, MC4-
Förp.	1 ST	Evo 2