

MIBRIDGE ADAPT MODQ, 40 POLE, 4 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adaptrar för migrering – Modicon Quantum.
Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från Modicon Quantum-kort till andra PLC-/DCS-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	8000168688
Typ	MIBRIDGE ADAPT MODQ, 40 POLE, 4 FUSES
GTIN (EAN)	4099987803465
Förp.	ST

MIBRIDGE ADAPT MODQ, 40 POLE, 4 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	90 mm	Byggdjup (tum)	3.5433 inch
Höjd	249.6 mm	Bygghöjd (tum)	9.8268 inch
Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1.5748 inch
Nettovikt	1000 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-20...70 °C	Drifttemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Märkdata UL

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Drifttemperatur UL, min.	-20 °C
Drifttemperatur UL, max	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Märkström I _{max} .	40 A	Märkspänning UN	250 V

Anslutningsdata

Anslutning (fält sida)	Modicon Quantum 40-pole connector	Anslutning till PLC	Nya PLC-plintar eller med fast anslutning
Antal poler, (fält sida)	40 P		

Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida)	40 poler	Anslutning (fält sida)	Modicon Quantum 40-pole connector
-----------------------------	----------	------------------------	-----------------------------------

Märkdata

Driftspänning	250 V	Maximal ström per kanal	3.5 A
Total nominell ström	40 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	300 V	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	2.5 kV
Isolationskontroll spänning AC	1.8 kV		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MIBRIDGE ADAPT MODQ, 40 POLE, 4 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

