

**MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

Adaptrar för migrering – IPC 621.  
Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger en säker migrering från IPC 621-kort till andra PLC-/DCS-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	8000168695
Typ	<a href="#">MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT</a>
GTIN (EAN)	4099987803533
Förp.	ST

## MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	35.3 mm	Byggdjup (tum)	1.3898 inch
Höjd	106 mm	Bygghöjd (tum)	4.1732 inch
Bredd	30.6 mm	Byggbredd (tum)	1.2047 inch
Nettovikt	1000 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------

## Märkdata UL

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Drifttemperatur UL, min.	-20 °C
Drifttemperatur UL, max	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Märkström I <sub>max</sub> .	20 A	Märkspänning UN	250 V

## Anslutningsdata

Anslutning (fält sida)	IPC 621 11 pole connector	Anslutning till PLC	Nya PLC-plintar eller med fast anslutning
Antal poler, (fält sida)	11 P		

## Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida)	11-polig	Anslutning (fält sida)	IPC 621 11 pole connector
-----------------------------	----------	------------------------	---------------------------

## Märkdata

Driftspänning	250 V	Maximal ström per kanal	6 A
Total nominell ström	20 A		

## Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	300 V	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	2.5 kV
Isolationskontroll spänning AC	1.8 kV	Lagertemperatur, min.	-20 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

