

MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adaptrar för migrering – IPC 621.

Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger en säker migrering från IPC 621-kort till andra PLC-/DCS-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	8000168695
Typ	MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT
GTIN (EAN)	4099987803533
Förp.	ST

MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	35.3 mm	Byggdjup (tum)	1.3898 inch
Höjd	106 mm	Bygghöjd (tum)	4.1732 inch
Bredd	30.6 mm	Byggbredd (tum)	1.2047 inch
Nettovikt	1000 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------

Märkdata UL

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Drifttemperatur UL, min.	-20 °C
Drifttemperatur UL, max	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Märkström I _{max} .	20 A	Märkspänning UN	250 V

Anslutningsdata

Anslutning (fältsida)	IPC 621 11 pole connector	Anslutning till PLC	Nya PLC-plintar eller med fast anslutning
Antal poler, (fältsida)	11 P		

Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida)	11-polig	Anslutning (fältsida)	IPC 621 11 pole connector
-----------------------------	----------	-----------------------	---------------------------

Märkdata

Driftspänning	250 V	Maximal ström per kanal	6 A
Total nominell ström	20 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	300 V	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	2.5 kV
Isolationskontroll spänning AC	1.8 kV	Lagertemperatur, min.	-20 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

