

MBGE ADPT FOR CLX TBNH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptrar för migrering – 1756_ContrlLogix. Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från 1756_ContrlLogix-kort till andra PLC-system eller till U-REMOTE-moduler från Weidmüller.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	8000168698
Typ	MBGE ADPT FOR CLX TBNH
GTIN (EAN)	4099987803601
Förp.	ST

MBGE ADPT FOR CLX TBNH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	81.6 mm	Byggdjup (tum)	3.2126 inch
Höjd	142.4 mm	Bygghöjd (tum)	5.6063 inch
Bredd	34.5 mm	Byggbredd (tum)	1.3583 inch
Nettovikt	1000 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-20...70 °C	Drifttemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Märkdata UL

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Drifttemperatur UL, min.	-20 °C
Drifttemperatur UL, max	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Märkström I _{max} .	40 A	Märkspänning UN	250 V

Anslutningsdata

Anslutning (fält sida)	MBGE ADPT FOR CLX TBNH (METAL)	Anslutning till PLC	Nya PLC-plintar eller med fast anslutning
------------------------	--------------------------------	---------------------	---

Anslutningsdata

Anslutning (fält sida)	MBGE ADPT FOR CLX TBNH (METAL)		
------------------------	--------------------------------	--	--

Märkdata

Driftspänning	250 V	Maximal ström per kanal	7 A
Total nominell ström	40 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	300 V	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	2.5 kV
Isolationskontroll spänning AC	1.8 kV		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT FOR CLX TBNH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

