


**KLIPPON K1 MOPL 0707 MSZN CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Klippon® K-serie, tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Rak, Höjd: 42 mm, Bredd: 61 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålblåt, förzinkad, Silver
Art.nr.	<a href="#">8000188268</a>
Typ	KLIPPON K1 MOPL 0707 MSZN CSS
GTIN (EAN)	4069165062274
Förp.	1 items

## KLIPPON K1 MOPL 0707 MSZN CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1.6535 inch
Bredd	61 mm	Byggbredd (tum)	2.4016 inch
Nettovikt	20.1 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1.5 mm	Montagesätt	M4-skruv (< 4 mm)
Diameter bestyckningshål (D)	7 mm	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålblåt		

## Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1.5 mm	Montagesätt	M4-skruv (< 4 mm)
Monteringsanvisning	Montageplatta	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålblåt	Användningsområden	Fastighetsteknik., Explosionsfarliga områden, Processindustri, Transportväsende

## Certifikatnummer kapsling

Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)	DE PS2410 160412 001ISS03
--	------------------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		