

KLIPPON K4 MOPL 0813 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Rak, Höjd: 68 mm, Bredd: 116 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålpåt, förzinkad, Silver
Art.nr.	8000188269
Typ	KLIPPON K4 MOPL 0813 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062281
Förp.	1 items

KLIPPON K4 MOPL 0813 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	68 mm	Bygghöjd (tum)	2.6772 inch
Bredd	116 mm	Byggbredd (tum)	4.5669 inch
Nettovikt	76.02 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1.5 mm	Diameter bestyckningshål (D)	7 mm
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålblåt

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1.5 mm	Monteringsanvisning	Montageplatta
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålblåt
Användningsområden	Explosionsfarliga områden, Fastighetsteknik, Processindustri, Transportväsende		

Certifikatnummer kapsling

Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)	DE PS24 10 1604 12 001ISS03
---	--------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		