

KLIPPON K5 MOPL 1317 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Rak, Höjd: 110 mm, Bredd: 150 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålblåt, förzinkad, Silver
Art.nr.	8000188273
Typ	KLIPPON K5 MOPL 1317 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062328
Förp.	1 items

KLIPPON K5 MOPL 1317 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	110 mm	Bygghöjd (tum)	4.3307 inch
Bredd	150 mm	Byggbredd (tum)	5.9055 inch
Nettovikt	166.7 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1.5 mm	Diameter bestyckningshål (D)	7 mm
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålblåt

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1.5 mm	Monteringsanvisning	Montageplatta
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålblåt
Användningsområden	Fastighetsteknik., Explosionsfarliga områden, Processindustri, Transportväsende		

Certifikatnummer kapsling

Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)	DE PS24 10 160412 001ISS03
--	-------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		