

KLIPPON K6 MOPL 1620 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Rak, Höjd: 140 mm, Bredd: 182 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålblåt, förzinkad, Silver
Art.nr.	8000188277
Typ	KLIPPON K6 MOPL 1620 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062366
Förp.	1 items

KLIPPON K6 MOPL 1620 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	140 mm	Bygghöjd (tum)	5.5118 inch
Bredd	182 mm	Byggbredd (tum)	7.1653 inch
Nettovikt	267.9 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1.5 mm	Diameter bestyckningshål (D)	7 mm
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålblåt

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1.5 mm	Monteringsanvisning	Montageplatta
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålblåt
Användningsområden	Fastighetsteknik., Explosionsfarliga områden, Processindustri, Transportväsende		

Certifikatnummer kapsling

Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)	DE PS24 10 160412 001ISS03
--	-------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		