

GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Utförande	Fotovoltaik, 400 V, 4-polig, TT, TN-S, with enclosure
Art.nr.	8000194924
Typ	GRID PROTECTION BOX 4105
GTIN (EAN)	4069165129229
Förp.	1 items

GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Djup	112 mm	Byggdjup (tum)	4.4094 inch
Höjd	200 mm	Bygghöjd (tum)	7.874 inch
Bredd	267 mm	Byggbredd (tum)	10.5118 inch
Nettovikt	0 g		

Anslutning

Antal poler	4	Ledardiameter, max.	4 mm ²
Anslutning	Skruvanslutning		

Elektriska egenskaper

Lågspänningsnät	TT, TN-S	Märkspänning	400 V
Frekvens	50 Hz		

Kapsling

Skyddsklass	II	Lämplig för installation av elcentral	Nej
-------------	----	---------------------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		

Offerttexter

Annonstext lång	Network and System protection. Certified for the connection of a generation plant in accordance with VDE-AR-N 4105:2018-11. Fault-tolerant with island grid monitoring. With a signal contact for remote switch-off. The mains monitoring relay can be protected against unauthorised access by means of a seal and/or a password. Protection class: IP54. All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 200x267x112 mm. Approval according to low voltage switchgear and
-----------------	--

GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

controlgear IEC 61439-1
and EN 61439-2



GRID PROTECTION BOX 4105**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Säkring**

Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Typ	G 20/6.30A/F	Utförande
Art.nr.	0431400000	Finsäkring, snabb, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Förp.	10 ST	