

GRID PROTECTION KIT 4105**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, 400 V, 4-polig, TT, TN-S, No enclosure
Art.nr.	8000194925
Typ	GRID PROTECTION KIT 4105
GTIN (EAN)	4069165129236
Förp.	1 items

GRID PROTECTION KIT 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Djup	65 mm	Byggdjup (tum)	2.5591 inch
Höjd	90.5 mm	Bygghöjd (tum)	3.563 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	0 g		

Anslutning

Antal poler	4	Ledardiameter, max.	4 mm ²
Anslutning	Skruvanslutning		

Elektriska egenskaper

Lågspänningsnät	TN-S, TT	Märkspänning	400 V
Frekvens	50 Hz		

Kapsling

Lämplig för installation av elcentral	Yes
---------------------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		

Offerttexter

Annonstext lång	Network and System protection. Certified for the connection of a generation plant in accordance with VDE-AR-N 4105:2018-11. Fault-tolerant with island grid monitoring. With a signal contact for remote switch-off. The mains monitoring relay can be protected against unauthorised access by means of a seal and/or a password. Mounting kit for installation in an electrical distribution board. Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1 and EN 61439-2
-----------------	---

GRID PROTECTION KIT 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Säkring



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Typ	G 20/6.30A/F	Utförande
Art.nr.	0431400000	Finsäkring, snabb, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Förp.	10 ST	