



DKR 35 24VDC 1A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration****Allmänna beställningsdata**

Utförande	DK-SERIE, Relämodul, Antal kontakter: 1, Slutande Rh/Ru, Märkstyrspänning: 24 V DC +5 % / -10 %, Varaktig ström: 0,5 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
Art.nr.	8008170000
Typ	DKR 35 24VDC 1A
GTIN (EAN)	4008190157128
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2022-03-30T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	TRS 24VDC 1CQ

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	56 mm	Byggdjup (tum)	2.2047 inch
Höjd	65 mm	Bygghöjd (tum)	2.5591 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Nettovikt	16.4 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...60 °C	Drifttemperatur	-25 °C...40
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bfa70fee-36d4-46cd-9de5-25beb071e19e

Styrsida

Märkstyrspänning	24 V DC +5% / -10 %	Märkström DC	9.3 mA
Märkeffekt	225 mW	Statusindikering	Grön LED
Skyddskoppling	Frihjulsdiod, Skydd mot polförväxling		

Belastningssida

max. Kopplingsfrekvens vid märklaster	20 Hz	Brytspänning AC, max.	100 V
Inkopplingsströmmen	500 mA	AC-brytförmåga (ohmsk), max.	10 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max.	10 W	Inkopplingsfördröjning	typ. 0,7...2,5 ms
Fråslagsfördröjning	typical. 0.2...2.0 ms	Kontakttyp	1 NO contact (Rh/Ru)
Mekanisk livslängd	109 kopplingscykler	min. Bryteffekt	1 mA @ 1 V

Allmänna uppgifter

Montageskena obestyckad	TS 35	Testknapp finns	Nej
Mekanisk indikator för brytarläge	Nej	Öppna sidor	höger
Färgkod	beige		

Isolationskoordinater

Märkspänning	150 V	Nedsmuttningsgrad	2
Överspänningskategori	III	Kryp- och luftsträcka ingång – utgång	≥ 3 mm
Spänningshållfasthet till montageskena	4 kVeff	Stöthållspänning	1,5 kV
Skyddsklass	IP20		

DKR 35 24VDC 1A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com**Tekniska data****Anslutningsdata**

Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning	Anslutningsområde, märkarea	4 mm ²
Anslutningsområde, min.	0.5 mm ²	Anslutningsområde, max.	4 mm ²
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 22	Ledardiameter, AWG, max	AWG 12

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Kopplingsbild



DKR 35 24VDC 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Logikmoduler



Logiska funktioner AND, NAND, OR eller NOR i radplintform med en märkarea på 4 mm². De har vardera 5 ingångar, som är logiskt kopplade och matas ut över en 24 V/20 mA PNP-utgång. De logiska modulerna ger ett brett applikationsspektrum för koppling av digitala sensor-/aktorsignaler till automatiseringsaggregat.

Allmänna beställningsdata

Typ	AP DKT4 PA	Utförande
Art.nr.	0687560000	Ändplatta för plintar, beige, Höjd: 65 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190009465	rastbar: Ja
Förp.	20 ST	