

FBK 40/200 RK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

Den förkonfektionerade styrkabeln har jackbara 10- eller 40-poliga hylsdelar enligt IEC 603/1 DIN 41 651. Man använder den bl.a. för anslutning av PLC-frontadaptern till de aktiva eller passiva Weidmüller-gränssnitten. De finns i olika längder.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabel PLANO HE10 40P
Art.nr.	8216370000
Typ	FBK 40/200 RK
GTIN (EAN)	4008190263584
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

329 g

Temperaturer

Lagertemperatur

-10...70 °C

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Kabellängd

2 m

Grundläggande material

PVC

Anslutning gränssnitt

Flatkabel PLANO HE10
40P

PLC-gränssnitt

Flatkabel PLANO HE10
40P

Lämplig för

digitala signaler

Kabel

Kabel LiYY

Antal poler, min.

40 poler

Ledararea

0.14 mm²

Elektriska data

Totalström max.

3 A

Märkspänning

< 50 V AC, ≤ 50 V DC

Tillåten strömstyrka per ledare, max.

1 A

Motstånd

55 mΩ/m

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 15.0

27-24-22-20

ETIM 9.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20

FBK 40/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Gränssnitt för utgångssignaler



Gränssnittselementen RS F40 eller RS F10 för 32 eller 8 signaler som via ett relä möjliggör att man kan isolera PLC:n från givare och ställdon.


De viktigaste egenskaperna är:

- Fjäder- eller skruvanslutningsteknik.
- Signaler grupperade i bytes.
- Mycket kompakta moduler i RS-Profil 45 för fäste på standard montageskena TS 35.

Allmänna beställningsdata

Typ	RS F40 16RS OUT 24VDC	Utförande
Art.nr.	8224181001	RCL314024, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4032248063338	
Förp.	1 ST	
Typ	RS F40 16RS OUT 24VDC E	Utförande
Art.nr.	8224191001	RCL314024, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4032248159888	
Förp.	1 ST	

Direkta digitala gränssnitt för ingång/utgång



Passiva gränssnittselement RS F40 eller RS F10 för 32 eller 8 signaler, som tillåter effektiv anslutning av givare och ställdon till PLC:s in-/utgångsmoduler via prefabricerade kablar.


De främsta egenskaperna är:

- Fjäder- eller klämblygelanslutning.
- Bytevis gruppering av signalerna.
- 1-, 2- eller 3-ledarteknik.
- Mycket kompakta moduler i RS-45 sektioner för monage på standardskena TS35.

Allmänna beställningsdata

Typ	RS F10 I/O8 LD LPK2	Utförande
Art.nr.	8224260000	Gränssnitt, RSF, 1-tråd, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4008190208127	
Förp.	1 ST	

Gränssnitt för utgångssignaler



Gränssnittselementen RS F40 eller RS F10 för 32 eller 8 signaler som via ett relä möjliggör att man kan isolera PLC:n från givare och ställdon.

De viktigaste egenskaperna är:

- Fjäder- eller skruvanslutningsteknik.
- Signaler grupperade i bytes.
- Mycket kompakta moduler i RS-Profil 45 för fäste på standard montageskena TS 35.

FBK 40/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	RS F10 8R OUT 24VDC	Utförande
Art.nr.	8329800000	DOLD OW5691, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4008190337216	
Förp.	1 ST	

Frontadapter för PLC S7



Frontadapterna kan snabbt och säkert anslutas till I/O-korten i SIEMENS S7 300/400 . De erbjuder en prisvärd anslutning av de aktiva och passiva gränssnittsmodulerna.


- Fast konfektionerad 4x10 resp. 1x 40-polig styrkabel
- Separat inmatning av försörjningsspänningen via skruvanslutningsplintar.
- Potentialfrånskiljning via jackbara överkopplingar

Allmänna beställningsdata

Typ	SIM S7/400 FB40 2.0M	Utförande
Art.nr.	8335900200	
GTIN (EAN)	4008190915759	
Förp.	1 ST	
Typ	SIM S7/400 FB40 2.5M	Utförande
Art.nr.	8335900250	Förkonfektionerad kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190072094	
Förp.	1 ST	
Typ	SIM S7/400 FB40 3.0M	Utförande
Art.nr.	8335900300	Förkonfektionerad kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4032248016426	
Förp.	1 ST	
Typ	SIM S7/400 FB4*10 2.0M	Utförande
Art.nr.	8335910200	Förkonfektionerad kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190072773	
Förp.	1 ST	
Typ	SIM S7/400 FB4*10 2.5M	Utförande
Art.nr.	8335910250	Förkonfektionerad kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190073213	
Förp.	1 ST	
Typ	SIM S7/400 FB4*10 3.0M	Utförande
Art.nr.	8335910300	Förkonfektionerad kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190073497	
Förp.	1 ST	
Typ	SIM S7/400 FB4*10 5.0M	Utförande
Art.nr.	8335910500	Förkonfektionerad kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190915704	
Förp.	1 ST	

Tillbehör

Direkta digitala gränssnitt för ingång/utgång



Passiva gränssnittselement RS F40 eller RS F10 för 32 eller 8 signaler, som tillåter effektiv anslutning av givare och ställdon till PLC:s in-/utgångsmoduler via prefabricerade kablar.


De främsta egenskaperna är:

- Fjäder- eller klämbygelslutning.
- Bytevis gruppering av signalerna.
- 1-, 2- eller 3-ledarteknik.
- Mycket kompakta moduler i RS-45 sektioner för monage på standardskena TS35.

Allmänna beställningsdata

Typ	RS F10 I/O8 LMZF	Utförande
Art.nr.	8428870000	Gränssnitt, RSF, 1-tråd, Fjäderanslutning
GTIN (EAN)	4008190030582	
Förp.	1 ST	
Typ	RS F40 I/O32 LMZF	Utförande
Art.nr.	8428880000	Gränssnitt, RSF, 1-tråd, Fjäderanslutning
GTIN (EAN)	4008190032210	
Förp.	1 ST	
Typ	RS F10 INIT8 LD LMZF	Utförande
Art.nr.	8428890000	Gränssnitt, RSF, 3-tråd, Fjäderanslutning
GTIN (EAN)	4008190032005	
Förp.	1 ST	
Typ	RS F40 INIT32 LD LMZF	Utförande
Art.nr.	8428900000	Gränssnitt, RSF, 3-tråd, Fjäderanslutning
GTIN (EAN)	4008190030384	
Förp.	1 ST	
Typ	RS F40 INIT32 LMZF	Utförande
Art.nr.	8430980000	Gränssnitt, RSF, 2-tråd, Fjäderanslutning
GTIN (EAN)	4008190036188	
Förp.	1 ST	

Gränssnitt för utgångssignaler



Gränssnittselementen RS F40 eller RS F10 för 32 eller 8 signaler som via ett relä möjliggör att man kan isolera PLC:n från givare och ställdon.

De viktigaste egenskaperna är:

- Fjäder- eller skruvanslutningsteknik.
- Signaler grupperade i bytes.
- Mycket kompakta moduler i RS-Profil 45 för fäste på standard montageskena TS 35.

Allmänna beställningsdata

Typ	RS F10 8RS OUT LMZF	Utförande
Art.nr.	8430990000	FUJITSU NYP-24WK, Fjäderanslutning
GTIN (EAN)	4008190027551	
Förp.	1 ST	

FBK 40/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	RS F40 32RS OUT LMZF	Utförande
Art.nr.	8431000000	FUJITSU NYP-24WK, Fjäderanslutning
GTIN (EAN)	4008190032753	
Förp.	1 ST	

Frontadapter för PLC S7



Frontadapterna kan snabbt och säkert anslutas till I/O-korten i SIEMENS S7 300/400. De erbjuder en prisvärd anslutning av de aktiva och passiva gränssnittsmodulerna.

- Fast konfektionerad 4x10 resp. 1x 40-polig styrkabel
- Separat inmatning av försörjningsspänningen via skruvanslutningsplintar.
- Potentialfrånskiljning via jackbara överkopplingar

Allmänna beställningsdata

Typ	SIM S7/300 FB40 2.0M	Utförande
Art.nr.	8433290200	Förkonfektionerad kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190094195	
Förp.	1 ST	
Typ	SIM S7/300 FB40 2.5M	Utförande
Art.nr.	8433290250	Förkonfektionerad kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190097424	
Förp.	1 ST	
Typ	SIM S7/300 FB40 3.0M	Utförande
Art.nr.	8433290300	Förkonfektionerad kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190113001	
Förp.	1 ST	
Typ	SIM S7/300 FB40 5.0M	Utförande
Art.nr.	8433290500	Förkonfektionerad kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190120252	
Förp.	1 ST	
Typ	SIM S7/300 FB4*10 2.0M	Utförande
Art.nr.	8433310200	Förkonfektionerad kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190058494	
Förp.	1 ST	
Typ	SIM S7/300 FB4*10 2.5M	Utförande
Art.nr.	8433310250	Förkonfektionerad kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190059941	
Förp.	1 ST	
Typ	SIM S7/300 FB4*10 3.0M	Utförande
Art.nr.	8433310300	Förkonfektionerad kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190064204	
Förp.	1 ST	
Typ	SIM S7/300 FB4*10 5.0M	Utförande
Art.nr.	8433310500	Förkonfektionerad kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190069032	
Förp.	1 ST	

Tillbehör

Micro interface digital



Adapter för anslutning till reläer i MICROSERIEN tillsammans med en 10-polig flatkabelkontakt eller 15-polig Sub-D-kontakt.

Allmänna beställningsdata

Typ	MI8DO-Z SUB D15S	Utförande
Art.nr.	8773570000	Kontaktidon IEC 60603/DIN41612, Fjäderanslutning
GTIN (EAN)	4032248442102	
Förp.	1 ST	
Typ	MI8DI-Z F10 S	Utförande
Art.nr.	8773530000	Hankontakt enligt IEC 60603-13/DIN 41651, Fjäderanslutning
GTIN (EAN)	4032248442065	
Förp.	1 ST	
Typ	MI8DI-Z SUB D15S	Utförande
Art.nr.	8773490000	Kontaktidon IEC 60603/DIN41612, Fjäderanslutning
GTIN (EAN)	4032248442010	
Förp.	1 ST	
Typ	MI8DI-S SUB D15S	Utförande
Art.nr.	8773460000	Kontaktidon IEC 60603/DIN41612, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4032248441990	
Förp.	1 ST	
Typ	MI8DO-S SUB D15S	Utförande
Art.nr.	8773550000	Kontaktidon IEC 60603/DIN41612, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4032248442089	
Förp.	1 ST	
Typ	MI8DO-Z F10 S	Utförande
Art.nr.	8773620000	Hankontakt enligt IEC 60603-13/DIN 41651, Fjäderanslutning
GTIN (EAN)	4032248442157	
Förp.	1 ST	
Typ	MI8DO-S F10 S	Utförande
Art.nr.	8773600000	Hankontakt enligt IEC 60603-13/DIN 41651, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4032248442133	
Förp.	1 ST	
Typ	MI8DI-S F10 S	Utförande
Art.nr.	8773510000	Hankontakt enligt IEC 60603-13/DIN 41651, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4032248442034	
Förp.	1 ST	

FBK 40/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Konfektionerad styrkabel



Den förkonfektionerade styrkabeln har jackbara 10- eller 40-poliga hylsdelar enligt IEC 603/1 DIN 41 651. Man använder den bl.a. för anslutning av PLC-frontadaptern till de aktiva eller passiva Weidmüller-gränssnitten. De finns i olika längder.

Allmänna beställningsdata

Typ	FBK 40/500 RK	Utförande
Art.nr.	8235350000	Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabel PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190267759	
Förp.	1 ST	
Typ	FBK 40/100 RK	Utförande
Art.nr.	8216350000	Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabel PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190190392	
Förp.	1 ST	
Typ	FBK 10/500 RK	Utförande
Art.nr.	8235440000	Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabeldon HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264666	
Förp.	1 ST	
Typ	FBK 10/400 RK	Utförande
Art.nr.	8235420000	Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabeldon HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264642	
Förp.	1 ST	
Typ	FBK 10/200 RK	Utförande
Art.nr.	8235380000	Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabeldon HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264604	
Förp.	1 ST	
Typ	FBK 10/350 RK	Utförande
Art.nr.	8235410000	Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabeldon HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264635	
Förp.	1 ST	
Typ	FBK 40/300 RK	Utförande
Art.nr.	8216390000	Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabel PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264697	
Förp.	1 ST	
Typ	FBK 40/150 RK	Utförande
Art.nr.	8216360000	Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabel PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264673	
Förp.	1 ST	
Typ	FBK 40/400 RK	Utförande
Art.nr.	8216410000	Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabel PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264710	
Förp.	1 ST	
Typ	FBK 40/350 RK	Utförande
Art.nr.	8216400000	Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabel PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264703	
Förp.	1 ST	

Tillbehör

Typ	FBK 40/250 RK	Utförande
Art.nr.	8216380000	Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabel PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264680	
Förp.	1 ST	