


DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Produkten är inte längre tillgänglig, Datablad endast i informationssyfte

Bildliknande



Allmänna beställningsdata

Utförande	Frekvenssignalomvandlare, Ingång : Frekvens, 0...50/ 100/ 500 Hz; 0...1/ 5/ 10/ 16 kHz, Utgång : 0-10 V
Art.nr.	8283810001
Typ	DK F-U DK5 0-16KHZ 24V
GTIN (EAN)	4008190371074
Förp.	10 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-09-29T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	ACT20M-FRQ-AO-X-S

DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	64 mm	Bygghöjd (tum)	2.5197 inch
Bredd	12 mm	Byggbredd (tum)	0.4724 inch
Längd	76.8 mm	Bygglängd (tum)	3.0236 inch
Nettovikt	22.9 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...60 °C	Drifttemperatur	0 °C...60 °C
-----------------	----------------	-----------------	--------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

Ingång

Antal ingångar	1	ingångsfrekvens	0...50/ 100/ 500 Hz; 0...1/ 5/ 10/ 16 kHz
Ingångsmotstånd spänning	10 kΩ		

Utgång

Antal utgångar	1	Utgångsspänning, kommentar	0(2)...10 V
----------------	---	----------------------------	-------------

Allmänna uppgifter

noggrannhet	0,5 % (8 Bit upplösning)	Skyddsklass	IP20
Matningsspänning	24 V DC ± 10 %	Strömuttagning	32 mA + I-belastning
Montageskena obestyckad	TS 35, TS 32	Höjdområde för drift	≤ 2000 m

Isolationskoordination

Galvanisk isolation	2-vägsisolering	Isolationsspänning in- resp. utgång/TS	4 kVeff
Isolationsspänning	2,5 kV		

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Anslutningsområde, märkarea	4 mm ²
Anslutningsområde, min.	0.5 mm ²	Anslutningsområde, max.	4 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002918	ETIM 9.0	EC002918
ETIM 10.0	EC002918	ECLASS 14.0	27-21-01-28
ECLASS 15.0	27-21-01-28		

Skapandedatum 23.12.2025 02:25:01 MEZ

Katalogversion / Ritningar


DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	EW 35	Utförande
Art.nr.	0383560000	Ändstöd, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Förp.	50 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	VQB 1.5/50 BL	Utförande
Art.nr.	1633280000	Överkoppling (plint), skruvad, blå, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 6.20, Isolerad: Ja, Bredd: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190257743	
Förp.	5 ST	
Typ	VQB 1.5/50 RT	Utförande
Art.nr.	1633290000	Överkoppling (plint), skruvad, röd, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 6.20, Isolerad: Ja, Bredd: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190257750	
Förp.	5 ST	
Typ	VQB 1.5/50 SW	Utförande
Art.nr.	1635120000	Överkoppling (plint), skruvad, svart, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 6.20, Isolerad: Ja, Bredd: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190262761	
Förp.	5 ST	

Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/5 MC SDR	Utförande
Art.nr.	1609810000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, enligt kundönskan
Förp.	200 ST	

DK-SERIES

Allmänna beställningsdata

Typ	AP DK5 PA BE	Utförande
Art.nr.	8268870000	Ändplatta, DK-SERIE beige, Ändplatta, Bredd: 1.5 mm
GTIN (EAN)	4008190403676	
Förp.	20 ST	