

POS-4P M12 M20 150MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Chassi-stiftkontakt, M12, Stift, rakt, Antal poler: 4
Art.nr.	8425930000
Typ	POS-4P M12 M20 150MM
GTIN (EAN)	4032248119844
Förp.	1 items

POS-4P M12 M20 150MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 65 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tekniska data för kabel

Kabellängd	0.15 m	Mantelfärg	Silver
Ledararea	1.5 mm ²	Skärmad	Nej
Halogener	Nej	Isolering	finns ej
Mantelmateriel	CuZn, förnicklad	Färgkodning	brun, blå, svart
Antal poler	4		

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	förgylld	LED	Nej
Kapslingsmaterial	CuZn, förnicklad	Nominell spänning	250 V
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP67
Kabelförskruvning	M 20	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C

Allmänna data

Antal poler	4	Kabellängd	0.15 m
Kodering	A-kodad	Anslutningsgंगा	M12
Kontaktyta	förgylld	Mantelfärg	Silver
Ledararea	1.5 mm ²	Kapslingsmaterial	CuZn, förnicklad
Nominell spänning	250 V	Märkström	4 A
Skyddsklass	IP67	Kabelförskruvning	M 20
Grundläggande material	Cu Zn	Brandegenskaper	V2
Anslutning 1	M12	Anslutning 2	Flying wires
Mantelmateriel	CuZn, förnicklad	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C
Ledarytterdiameter	-		

Klassificeringar



ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

POS-4P M12 M20 150MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



Polschema