


CP NT 144W 24V 6A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Transformator nätaggregat CP NT finns i 6 varianter med effektklasser från 36 W...432 W.

Genom anslutningar på primärsidan med +/- 15 V står 6 möjliga märkspänningar till förfogande: 215 V, 230 V, 245 V, 385 V, 400 V och 415 V.

En inbyggd säkring på sekundärsidan (upp till storlek CP NT192W) skyddar mot överlast och kortslutning. CP NT 264 W / 432 W skyddas genom en integrerad termoskydds brytare.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Power supply, unregulated, 24 V
Art.nr.	8575280000
Typ	CP NT 144W 24V 6A
GTIN (EAN)	4032248225392
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2022-03-30T00:00:00+02:00

CP NT 144W 24V 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	92 mm	Byggdjup (tum)	3.622 inch
Höjd	135 mm	Bygghöjd (tum)	5.3149 inch
Bredd	96 mm	Byggbredd (tum)	3.7795 inch
Nettovikt	3021.6 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -20 °C...80 °C Drifttemperatur -20 °C...55

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Ingång

Anslutningsteknik	Skruvanslutning	anslutningsområde	2.5 mm ²
ingångsfrekvens	50/ 60 Hz	Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning
Ingångsspänning (ingång spänningsläge)	230 V/ 400 V ±15 V	ingångsström	0,95 A/ 0,55 A
Anslutningsområde, ingång max.	2.5 mm ²	Anslutningsområde, ingång min.	0.13 mm ²
Anslutningsområde, ingång	2.5 mm ²	ingångstomgångsström	0,33 A / 0,19 A
Ext. Försäkring	1,6 A / 1,0 A trög		

Utgång

Uteffekt	144 W	Max. restbrum	< 5 %
Skyddskoppling lastsida	Varistor	Säkringsskydd	10 A trög flatstickssäkring
anslutningsområde	2.5 mm ²	Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning
Utgångsspänningstyp	DC	Utgångsspänning, kommentar	SELV
Anslutningsområde, utgång max.	4 mm ²	Anslutningsområde, utgång min.	0.5 mm ²
Anslutningsområde, utgång	2.5 mm ²	Utgångsström vid 40 °C	6 A
Utgångsström vid 55 °C	5 A		

Allmänna uppgifter

Lågspänningsriktlinje	72/ 23/ EWG	Verkningsgrad vid max. last	88%
Monteringsanvisning	Direktmontage, TS 35 med fästplatta	Normer	DIN EN 60950, DIN EN 61558-2-4, -6, 72/23/ EWG
Skyddsklass	IP20	Byggbredd	96 mm
Höjd	135 mm	Byggdjup	92 mm
Driftsindikering	LED grön	Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	godtycklig, vågrätt, på montageskena TS 35
Kortslutningsskydd	Ja		

Tekniska data

Isolationskoordinater

Beröringsskydd	enligt BGV A3	Isolationshållfasthet	4 kV
Isolationsklass	B	Skyddsklass	I

Elsäkerhet (använda normer)

Säkerhetstransformatorer för nättaggregat	Enligt EN 61558-2-4
---	---------------------

Anslutningsdata (ingång)

Anslutningsteknik	Skruvanslutning
-------------------	-----------------


Signalisering

Driftsindikering	LED grön
------------------	----------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

EI-symbol



CP NT 144W 24V 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Montagefotsplatta

Montagefötterna är tillbehör till de oreglerade nätaggagaten, de möjliggör fäste på montageskena TS35 enligt DIN.

Allmänna beställningsdata

Typ	CP RP 144 W	Utförande
Art.nr.	8588920000	Elektronik, fästplatta
GTIN (EAN)	4032248246236	
Förp.	1 ST	