

SSR 24V ACDC/230VAC 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Allmänna beställningsdata

Utförande	Solid-state relä, Märkstyrspänning: 15 V UC...30 V UC , Märkkopplingsspänning: 12...275 V AC, Varaktig ström: 4 A, Stickanslutning
Art.nr.	8576360000
Typ	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
GTIN (EAN)	4032248230532
Förp.	15 items

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0.9842 inch
Höjd	29.2 mm	Bygghöjd (tum)	1.1496 inch
Bredd	13 mm	Byggbredd (tum)	0.5118 inch
Nettovikt	16.19 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...50 °C	Omgivningstemperatur	-40 °C...50 °C
Drifttemperatur			

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Styrsida

Märkstyrspänning	15 V UC...30 V UC	Märkstyrström	10 mA DC (±20 %)
Märkeffekt	240 mW	Statusindikering	Nej

Belastningssida

Märkkopplingsspänning	12...275 V AC	Normalspänning	4 A
Märkkopplingsström	4 A	Inkopplingsfördröjning	≤ 12 ms
Frånlagsfördröjning	20 ms	Spänningsfall vid max. last	≤ 1,1 V
Läckström	<1 mA	Kortslutningssäker	Nej
Kontakttyp	1 NO contact (Triac (zero-cross switch))		

Allmänna uppgifter

Färgkod	ljusblå
---------	---------

Isolationskoordinater

Märkspänning	300 V	Överspänningskategori	III
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida	> 8 mm	Stöthållspänning	4 kV (1,2/50 µs)

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

ECLASS 15.0

27-37-16-04