


RIM 3 6/24VUC GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Avbildning liknande

Allmänna beställningsdata

Utförande	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Märkstyrsänning: 6...24 V UC, Stickanslutning
Art.nr.	8713750000
Typ	RIM 3 6/24VUC GN
GTIN (EAN)	4032248390120
Förp.	10 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-03-30T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	CXX L 61G

RIM 3 6/24VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223759

Mått och vikter

Djup	34.5 mm	Byggdjup (tum)	1.3583 inch
Höjd	9 mm	Bygghöjd (tum)	0.3543 inch
Bredd	12.5 mm	Byggbredd (tum)	0.4921 inch
Nettovikt	3 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus)	E223759
-----------------------	---------

Styrsida

Märkstyrspänning	6...24 V UC	Statusindikering	Grön LED
------------------	-------------	------------------	----------

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart
---------	-------

Ytterligare information om godkännanden/normer

Normer	UL508	Certifikat nr (cURus)	E223759
--------	-------	-----------------------	---------


Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Kopplingsbild



Dimensional drawing

