

WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



I vissa applikationer är det vettigt att lägga till en testpunkt eller ett frångkopplingselement till genomgångsplinten för testning och säkerhetsändamål. Med testfrångkopplingsplintar mäter du strömkretsar utan spänning. Även om bortkopplingspunkterna frigörings- och krypavstånd inte bedöms i dimensionella termer, måste den angivna nominella märkstötspänningen bevisas.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Frångkopplbar mätplint, Skruvanslutning, blå, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1 |
| Art.nr. | 8731660000 |
| Typ | WTR 2.5 STB2.3 BL |
| GTIN (EAN) | 4032248404841 |
| Förp. | 100 items |

WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR) | E60693 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Djup | 48 mm | Byggdjup (tum) | 1.8898 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 49 mm | Höjd | 60 mm |
| Bygghöjd (tum) | 2.3622 inch | Bredd | 5.1 mm |
| Byggbredd (tum) | 0.2008 inch | Nettovikt | 8.57 g |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f92ee310-1e24-42d5-9b63-f4a42add4010 |

Märkdata IECEX/ATEX

| | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Certifikat nr. (ATEX) | DEMKO14ATEX1389U | Certifikat nr. (IECEX) | IECEXUL14.0097U |
| Max. spänning (ATEX) | 500 V | Ström (ATEX) | 21 A |
| Ledararea max. (ATEX) | 2.5 mm ² | Max. spänning (IECEX) | 500 V |
| Ström (IECEX) | 21 A | Ledararea max. (IECEX) | 2.5 mm ² |
| Märkning EN 60079-7 | Ex ec II C Gc | Ex 2014/34/EU märkning | II 3 G |

Allmänt

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 30 |
| Normer | IEC 60947-7-1 | Montageskena obestyckad | TS 35 |

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|---|----------------------|--|---------------------|
| Tolkdorn enligt 60 947-1 | A3 | Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 |
| Anslutningsriktning | på sidan | Åtdragningsmoment, max. | 0.7 Nm |
| Åtdragningsmoment, min. | 0.5 Nm | Avisoleringslängd | 10 mm |
| Anslutningstyp 2 | Skruvanslutning | Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Antal anslutningar | 2 | Anslutningsområde, max. | 4 mm ² |
| Anslutningsområde, min. | 0.13 mm ² | Klämskruv | M 3 |
| Klingmått | 6 x 3,5 mm | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 30 |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 2.5 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.5 mm ² |

WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

| | |
|---|---------------------|
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 2.5 mm ² |
| Ledardiameter, fintrådig, max. | 4 mm ² |
| Anslutningsarea, flertrådig, max. | 4 mm ² |
| Elektrisk momentskruvdragare typ DMS | 1 |
| Ledararea, entrådlig, min. | 0.5 mm ² |

| | |
|---|---------------------|
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0.5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig, min. | 0.5 mm ² |
| Anslutningsarea, flertrådig, min. | 1.5 mm ² |
| Ledararea, entrådlig, max. | 4 mm ² |

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

| | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------|
| Märkarea | 2.5 mm ² | Märkspänning | 800 V |
| Märkspänning DC | 800 V | Märkström | 24 A |
| Ström med max. ledare | 24 A | Normer | IEC 60947-7-1 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ | Märkstötspänning | 8 kV |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 0.77 W | Nedsmutningsgrad | 3 |

Märkdata enligt CSA

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------|----------------|
| Ledararea max. (CSA) | 12 AWG | Certifikat nr. (CSA) | 154685-1152890 |
| Spänning grupp D (CSA) | 300 V | Ström Gr D (CSA) | 10 A |
| Ledararea min. (CSA) | 26 AWG | | |

Märkdata enligt UL

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Ledarstorlek Factory wiring max (UR) | 12 AWG | Ström Gr C (UR) | 20 A |
| Spänning grupp C (UR) | 300 V | Ledarstorlek Factory wiring min (UR) | 30 AWG |
| Certifikat nr. (UR) | E60693 | Ledarstorlek Field wiring min (UR) | 30 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring max (UR) | 12 AWG | | |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod | blå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Mått

Utskjutande mått TS 35 35.5 mm

Systemparametrar

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|-----|
| Utförande | Skruvanslutning, Avskiljningselement, med honkontakter, för jackbar överkoppling, öppen på en sida | Ändplatta krävs | Ja |
| Antal potentialer | 1 | Antal våningar | 1 |
| Antal klämställena per våning | 2 | Antal potentialer per våning | 1 |
| Nivåer internt överkopplade | Nej | PE-anslutning | Nej |
| Montageskena obestyckad | TS 35 | N-Funktion | Ja |
| PE-Funktion | Nej | PEN-Funktion | Nej |

WTR 2.5 STB2.3 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com**Tekniska data****ytterligare tekniska data**

| | | | |
|----------------------------|-------|------------------------|--------|
| Öppna sidor | höger | Antal likadana plintar | 1 |
| explosionstestat utförande | Nej | Monteringstyp | ihakad |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ETIM 10.0 | EC000902 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 | | |

Ritningar



WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WAP 2.5-10 | Utförande |
| Art.nr. | 1050000000 | Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 56 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4008190103149 | Wemid, rastbar: Nej |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WAP 2.5-10 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1050080000 | Ändplatta för plintar, blå, Höjd: 56 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid, |
| GTIN (EAN) | 4008190136611 | rastbar: Nej |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WAP 16+35 WTW 2.5-10 | Utförande |
| Art.nr. | 1050100000 | Änd- och sektionsskiva för plintar, mörkbeige, Höjd: 56 mm, Bredd: |
| GTIN (EAN) | 4008190079901 | 1.5 mm, V-0, Wemid |
| Förp. | 20 ST | |

Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkering och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WEW 35/2 | Utförande |
| Art.nr. | 1061200000 | Ändstöd, mörkbeige, TS 35, HB, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Förp. | 50 ST | |

WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Spår-Skruvmejsel



VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SDIZ 0.6X3.5X100 | Utförande |
| Art.nr. | 9008450000 | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248056446 | Klingtjocklek: 0.6 mm |
| Förp. | 1 ST | |

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/5 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1609801044 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 1000 ST | |


WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
 - Märkning i beprövat MultiCard-format
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 12/3.5 MC SDR | Utförande |
| Art.nr. | 1778280000 | WS, Plintmärkning, 12 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248161058 | Weidmueller, Allen-Bradley, enligt kundönskan |
| Förp. | 120 ST | |

Skärmbyggsadel



Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanlutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmskontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | LS 2.8 WDU2.5-10 | Utförande |
| Art.nr. | 1056400000 | W-serien, Skärmskena |
| GTIN (EAN) | 4008190036454 | |
| Förp. | 100 ST | |

Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ | PS 2.3 RT | Utförande |
| Art.nr. | 0180400000 | Testadapter (plint), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121 | |
| Förp. | 20 ST | |

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 2.5N/10 | Utförande |
| Art.nr. | 1527690000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 10, Delning |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1527880000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 10, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 RD | Utförande |
| Art.nr. | 2108910000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 10, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 | Utförande |
| Art.nr. | 1527540000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 2, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1527740000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 2, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 RD | Utförande |
| Art.nr. | 2108470000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 2, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 | Utförande |
| Art.nr. | 1527720000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 20, Delning |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1527890000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 20, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm |
| Förp. | 20 ST | |

WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 2.5N/20 RD | Utförande |
| Art.nr. | 2108920000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 20, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1527570000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 3, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1527770000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 RD | Utförande |
| Art.nr. | 2108690000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 | Utförande |
| Art.nr. | 1527590000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 4, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1527780000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 RD | Utförande |
| Art.nr. | 2108700000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 | Utförande |
| Art.nr. | 1527620000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 5, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1527790000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 5, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 RD | Utförande |
| Art.nr. | 2108710000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 5, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 | Utförande |
| Art.nr. | 1527730000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 50, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm |
| Förp. | 5 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1527920000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 50, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm |
| Förp. | 5 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 RD | Utförande |
| Art.nr. | 2109000000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 50, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm |
| Förp. | 5 ST | |

WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 2.5N/6 | Utförande |
| Art.nr. | 1527630000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 6, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1527820000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 6, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 RD | Utförande |
| Art.nr. | 2108720000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 6, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 | Utförande |
| Art.nr. | 1527640000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 7, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1527830000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 7, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 RD | Utförande |
| Art.nr. | 2108810000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 7, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 | Utförande |
| Art.nr. | 1527670000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 8, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1527840000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 8, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 RD | Utförande |
| Art.nr. | 2108870000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 8, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 | Utförande |
| Art.nr. | 1527680000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 9, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1527870000 | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 9, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 RD | Utförande |
| Art.nr. | 2108900000 | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 9, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm |
| Förp. | 20 ST | |

WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Utförande |
| Art.nr. | 1805490000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Utförande |
| Art.nr. | 1805520000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Förp. | 100 ST | |

Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | BIT E6.3Z 0.6X3.5X70 | Utförande |
| Art.nr. | 9205670000 | Tillbehör, Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4032248772971 | |
| Förp. | 5 ST | |

Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | SDS 0.6X3.5X100 | Utförande |
| Art.nr. | 9008330000 | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| Förp. | 1 ST | |

Säkringshållare



Säkringshållaren SIHA omvandlar en fränskiljningsplint till en säkringsplint: Tag bort fränskiljararmen och sätt på säkringsstickkontakten.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SIHA 3/G20 | Utförande |
| Art.nr. | 7921560000 | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 6.3 A, jackbar, V-0. |
| GTIN (EAN) | 4032248264643 | Wemid |
| Förp. | 25 ST | |

Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 12/5 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1609860000 | WS, Plintmärkning, 12 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203481 | Allen-Bradley, vit |
| Förp. | 720 ST | |


WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

ZGB Svängbart gruppskylthållare



ZGB 15 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller instickskylten ESO 15.

ZGB 30 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller instickskylten ESO 7.

Instickskyltar och skyddsremсор finns under tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZGB 15 | Utförande |
| Art.nr. | 1636530000 | Plintmärkningar, Plintmärkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZGB 30 | Utförande |
| Art.nr. | 1611930000 | Plintmärkningar, Plintmärkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 20 ST | |

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WQB B/10 | Utförande |
| Art.nr. | 1579050000 | Överkoppling (plint), skruvad, svart, 24 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.26 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190094508 | |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | WQB B/2 | Utförande |
| Art.nr. | 1579010000 | Överkoppling (plint), skruvad, svart, 24 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 10.14 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190021696 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WQB B/24 | Utförande |
| Art.nr. | 1579060000 | Överkoppling (plint), skruvad, svart, 24 A, Antal poler: 24, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 123.22 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190188597 | |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | WQB B/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1579020000 | Överkoppling (plint), skruvad, svart, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 15.28 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190062392 | |
| Förp. | 50 ST | |

WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WQB B/4 | Utförande |
| Art.nr. | 1579030000 | Överkoppling (plint), skruvad, svart, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190185046 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 20.42 mm |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WQB B/6 | Utförande |
| Art.nr. | 1579040000 | Överkoppling (plint), skruvad, svart, 24 A, Antal poler: 6, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190081041 | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 30.7 mm |
| Förp. | 20 ST | |

WS 12/5



WS/DEK

MultiMark plintmärkning använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 12/5 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 2007190000 | WS, Plintmärkning, 12 x 5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392036 | |
| Förp. | 800 ST | |

Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | DTLE 2.5/4 | Utförande |
| Art.nr. | 2910530000 | Låsningselement (plint), Wemid, röd |
| GTIN (EAN) | 4099986519466 | |
| Förp. | 25 ST | |