


RS PB-DP T SUB-D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP20 T-stycke PROFIBUS-DP**

Denna fördelare för PROFIBUS-DP erbjuder användaren en bekväm anslutning i kopplingskåpet.

Den kan monteras på montageskenorna TS32/35 och förbinder standardiserade PROFIBUS-DP ledningar. Vid sidan av anslutningen kan avgreningsledningarna anslutas. Se till att hålla avgreningsledningarna så korta som möjligt. Artikeln 8788580000 möjliggör dessutom anslutning av analys-/programmeringsenheter via ett 9-poligt Sub-D uttag.

- T-stycke funktioner
- God skärmkontakt
- God plats för anslutning av bussledningen
- Montage på skena TS32/35

Allmänna beställningsdata

Utförande	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Art.nr.	8788580000
Typ	RS PB-DP T SUB-D
GTIN (EAN)	4032248477418
Förp.	1 items

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2.7559 inch
Höjd	43 mm	Bygghöjd (tum)	1.6929 inch
Bredd	45 mm	Byggbredd (tum)	1.7716 inch
Nettovikt	76.2 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6a, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aeee3697a

Allmänna data

Antal poler	6	Anslutningstyp 2	9-poligt SUB-D-uttag (hona)
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Kabeldiameter max.	8 mm
Kabeldiameter min.	4.5 mm	Ledardiameter, max.	2.5 mm ²
Ledardiameter, min.	0.5 mm ²	Nominell spänning	50 V
Skyddsklass	IP20	Nedsmutningsgrad	2
Anslutning 1	Profibus-DP T-connector	Anslutning 2	Skruv
Ledarytterdiameter	-		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

Kopplingsbild

