



IP20 T-stycke PROFIBUS-DP

Denna fördelare för PROFIBUS-DP erbjuder användaren en bekväm anslutning i kopplingskåpet.

Den kan monteras på montageskenorna TS32/35 och förbinder standardiserade PROFIBUS-DP ledningar. Vid sidan av anslutningen kan avgreningsledningarna anslutas. Se till att hålla avgreningsledningarna så korta som möjligt. Artikeln 8788580000 möjliggör dessutom anslutning av analys-/programmeringsenheter via ett 9-poligt Sub-D uttag.

- T-stycke funktioner
- God skärmkontakt
- God plats för anslutning av bussledningen
- Montage på skena TS32/35

Allmänna beställningsdata

Utförande	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Art.nr.	8800040000
Typ	RS PB-DP T
GTIN (EAN)	4032248496860
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2.7559 inch
Höjd	43 mm	Bygghöjd (tum)	1.6929 inch
Bredd	45 mm	Byggbredd (tum)	1.7716 inch
Nettovikt	65.8 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Antal poler	6	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	4.5 mm
Ledardiameter, max.	2.5 mm ²	Ledardiameter, min.	0.5 mm ²
Nominell spänning	50 V	Skyddsklass	IP20
Nedsmutningsgrad	2	Anslutning 1	Profibus-DP T-connector
Anslutning 2	Skruv	Ledarytterdiameter	-

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Ritningar

Kopplingsbild

