

MI8A-I/O S SUBD15B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adapter för anslutning till reläer i MICROSERIEN tillsammans med en 10-polig flatkabelkontakt eller 15-polig Sub-D-kontakt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Adapter, MICRO-gränssnitt, Kontaktdon IEC 60603/DIN41612, Skruvanslutning
Art.nr.	8800220000
Typ	MI8A-I/O S SUBD15B
GTIN (EAN)	4032248497157
Förp.	10 items

MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	61 mm	Byggdjup (tum)	2.4016 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1.6535 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1.2598 inch
Nettovikt	27.46 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -20...85 °C Drifttemperatur 0...50 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6a, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	a009610c-b9bf-4453-8f5a-4b028e0ef0cc

Anslutningsdata

Matningsspänning max. 30 V AC/DC

Märkdata

Driftsspänning	30 V UC	Maximal ström per kanal	0.5 A
Total nominell ström	2 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 50 V AC
Överspänningskategori	III	Nedsmuttningsgrad	2
Isolationskontroll spänning AC	0.35 kV		

Anslutning försörjning

Typ av anslutning Skruvanslutning

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		