

MI-A-PSM24VDC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Adapter för anslutning till reläer i MICROSERIEN tillsammans med en 10-polig flatkabelkontakt eller 15-polig Sub-D-kontakt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Adapter, MICRO-gränssnitt, Kontaktdon IEC 60603/DIN41612, Skruvanslutning
Art.nr.	8800230000
Typ	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
Förp.	10 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-02-10T00:00:00+01:00

MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	6 mm	Byggdjup (tum)	0.2362 inch
Höjd	98 mm	Bygghöjd (tum)	3.8583 inch
Bredd	88 mm	Byggbredd (tum)	3.4646 inch
Nettovikt	32 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-20...85 °C	Drifttemperatur	0...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-----------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Matningsspänning	max. 30 V AC/DC
------------------	-----------------

Märkdata

Driftsspänning	30 V UC	Maximal ström per kanal	0.5 A
Total nominell ström	2 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 50 V AC
Överspänningskategori	III	Nedsmutningsgrad	2
Isolationskontroll spänning AC	0.35 kV		

Anslutning försörjning

Typ av anslutning	Skruvanslutning
-------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Ritningar

El-symbol

