

IE-XM-RJ45/IDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bärskenutgångar, utförande modul RJ45 enligt IEC
60603-7-51, för ledarytterdiameter upp till 1,6 mm

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena-utgång RJ45, RJ45-modul, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	8808360000
Typ	IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)	4032248505944
Förp.	1 items

IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Nettovikt	53 g
-----------	------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-25 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	RJ45-modul	Sammansättning	Siktfönster för märkningar 1 TE Rastermått enligt DIN 43880, passar i normcentral
Koppling	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	Färgkod	ljusgrå
Kapslingsmaterial	PA 66, UL 94: V-0	Isoleringsdiameter, min.	0.7 mm
Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.64 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22
Manteldiameter, min.	5.5 mm	Manteldiameter, max.	10 mm
Monteringstyp	TS 35	Avskärmning	Ja
Skyddsklass	IP20	Stickcykler	750 (RJ45)

Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV)	TAE00003EW	Kontaktton Norm	IEC 60603-7-5
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369		

Elektriska egenskaper


Kontaktmotstånd	≤ 20 mΩ	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Isolationsmotstånd	500 MΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A	PoE / PoE+	enligt IEEE 802.3at

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Ritningar

Profilritning



Produktillustration



IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Outlet-markör



Märkskylt till signeringsfältet för Weidmüllers montageskeneutgångar.

Fördelarna:

- vit
- neutral
- i textark

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-DM	Utförande
Art.nr.	8813500000	
GTIN (EAN)	4032248513345	
Förp.	50 ST	