



SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast
inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Anslutningsstickpropp, Stickkontakt, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variant 6 enligt IEC 61076-3-106
Art.nr.	8808380000
Typ	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
Förp.	1 items

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 29 g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	Stickkontakt	Koppling	EIA/TIA T568 A
Färgkod	ljusgrå	Kapslingsmaterial	PA 66, UL 94: V-0
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Monteringstyp	Floor-mounted, för friliggande anslutningar, Väggmontering	Avskärmning	360° skärmkontaktering
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

Allmänna standarder


Certifikat-nr (DNV)	TAE00003EW	Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
---------------------	------------	-----------------	------------------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Ritningar

Profilritning



IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Pressverktyg för stickanslutningsmoduler



Pressverktyg för modulära stickkontakter system WE och DEC

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- tre funktioner i ett verktyg

Allmänna beställningsdata

Typ	TT 8 RS MP 8	Utförande
Art.nr.	9202800000	Pressverktyg, Crimpverktyg för kontakter
GTIN (EAN)	4032248512072	
Förp.	1 ST	

RJ45 crimp



RJ45 crimp-stickkontakt enligt IEC 60603-7-51 för ledardiameter upp till 1,05 mm

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PM-RJ45-TH	Utförande
Art.nr.	1963580000	Stickkontakt RJ45 Crimp, Stickkontakt utan knäckskyddshylsa,
GTIN (EAN)	4032248645688	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	100 ST	

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Motsvarighet

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast inkl. RJ45-insats



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	Utförande
Art.nr.	8829450000	Inbyggnadsfläns, Kopplingsfläns, 90° nedåt, Cat.6 (ISO/IEC 11801),
GTIN (EAN)	4032248532476	IP67
Förp.	1 ST	
Typ	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	Utförande
Art.nr.	8829440000	Inbyggnadsfläns, Kopplingsfläns, 90° uppåt, Cat.6 (ISO/IEC 11801),
GTIN (EAN)	4032248532469	IP67
Förp.	1 ST	
Typ	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	Utförande
Art.nr.	8808440000	Inbyggnadsfläns, RJ45 Modul-Fläns rak, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248506026	11801 2010), IP67
Förp.	1 ST	
Typ	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	Utförande
Art.nr.	8808450000	Inbyggnadsfläns, Kopplingsfläns, rak, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248506033	11801 2010), IP67
Förp.	1 ST	