

**IE-XM-RJ45/IDC-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast  
inkl. RJ45-insats

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Inbyggnadsfläns, RJ45 Modul-Fläns rak, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 |
| Art.nr.    | <a href="#">8808440000</a>  |
| Typ        | IE-XM-RJ45/IDC-IP67   |
| GTIN (EAN) | 4032248506026   |
| Förp.      | 1 items   |

## IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 22.39 g

## Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...70 °C  
Installation temperature

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

|                    |   |                |   |
|--------------------|---|----------------|---|
| Anslutning 1       | RJ45  | Anslutning 2   | IDC   |
| Artikelbeskrivning | RJ45 Modul-Fläns rak  | Sammansättning | Inbyggnadsfläns med monterageram och RJ45-Modul med IDC-teknik oförlo bart lock |
| Koppling           | färgkodad anslutningsanvisning enligt EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B | Färgkod        | ljusgrå   |
| Kapslingsmaterial  | PA 66, UL 94: V-0   | Kategori       | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)  |
| Kontaktyta         | Guld över nickel  | Monteringstyp  | Kopplingskåp, Distribution box  |
| Avskärmning        | 360° skärmkontaktering  | Skyddsklass    | IP67  |
| Stickcykler        | 750   |                |   |

## Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV) TAE00003EW Kontaktton Norm IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

## Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm  $\geq 1500$  V AC/DC Spänningstålighet kontakt/kontakt  $\geq 1000$  V AC/DC

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |

**Profilritning**



**IE-XM-RJ45/IDC-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**RJ45-koppling/modul**

IE-stickkontakt i IP20 för koppar- och fiberoptikledare

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | IE-XRJ45/IDC               | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">8808330000</a> | Flänsinsats, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |
| GTIN (EAN) | 4032248505913              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |