

IE-XM-RJ45/IDC-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast
inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Inbyggnadsfläns, RJ45 Modul-Fläns rak, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Art.nr.	8808440000
Typ	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
Förp.	1 items

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 22.39 g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...70 °C
Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	RJ45 Modul-Fläns rak	Sammansättning	Inbyggnadsfläns med monterageram och RJ45-Modul med IDC-teknik oförlo bart lock
Koppling	färgkodad anslutningsanvisning enligt EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Färgkod	ljusgrå
Kapslingsmaterial	PA 66, UL 94: V-0	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Monteringstyp	Kopplingskåp, Distribution box
Avskärmning	360° skärmkontakttering	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV) TAE00003EW Kontaktton Norm IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5


Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm ≥ 1500 V AC/DC Spänningstålighet kontakt/kontakt ≥ 1000 V AC/DC

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Profilritning



IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

RJ45-koppling/modul

IE-stickkontakt i IP20 för koppar- och fiberoptikledare

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-XRJ45/IDC	Utförande
Art.nr.	8808330000	Flänsinsats, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
Förp.	1 ST	