

IE-C-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast
inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Anslutningsstickpropp, Kabelkoppling, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variant 6 enligt IEC 61076-3-106
Art.nr.	8813090000
Typ	IE-C-IP67
GTIN (EAN)	4032248512843
Förp.	1 items

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 66.88 g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	Kabelkoppling	Sammansättning	Koppling inkl. RJ 45 Modul med skär-kläm-teknik
Koppling	färgkodad anslutningsanvisning enligt EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Färgkod	ljusgrå
Kapslingsmaterial	PA 66, UL 94: V-0	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Manteldiameter, min.	6 mm
Manteldiameter, max.	9.5 mm	Monteringstyp	Floor-mounted, för friliggande anslutningar, Vägghmontering
Avskärmning	360° skärmkontaktering	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV)	TAE00003EW	Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
---------------------	------------	-----------------	---------------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Ritningar

Profilritning

