

**IE-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45 crimp-stickkontakt enligt IEC 60603-7-51 för ledardiameter upp till 1,05 mm

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	RJ 45 Stickkontakt, utan böjskydd; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Art.nr.	<a href="#">8813100000</a>
Typ	IE-P
GTIN (EAN)	4032248512850
Förp.	100 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	2.9 g
-----------	-------

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...80 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature			

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	Crimp
Artikelbeskrivning	utan böjskydd; 5,5 - 7,1 mm	Isoleringsdiameter, min.	0.85 mm
Isoleringsdiameter, max.	1.05 mm	Kabelutdragningskraft, min.	89 N
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktmaterial	Fosforbrons
Kontaktyta	förgylld	Anslutningsdiameter, entrådig	0.36...0.51 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 27...AWG 24	Anslutningsdiameter, fintrådig	0.46...0.61 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 27...AWG 24	MICE-Klassificering M	M1
MICE-Klassificering I	I1	MICE-Klassificering C	C1
MICE-Klassificering E	E3	Manteldiameter, min.	5.5 mm
Manteldiameter, max.	7.1 mm	Skärmmaterial	0,5 mm mässing, 2 µm nickel
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP20
Instickskraft	20 N	Stickcykler	750
Material isolerdel	Polykarbonat PC, UL 94 V-0		

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 60603-7-5 1
-----------------	-----------------

## Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
Isolationsmotstånd	500 MΩ	Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A
PoE / PoE+	motsvarande IEEE 802.3af		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Tillbehör

### Pressverktyg för stickanslutningsmoduler



Pressverktyg för modulära stickkontakter system WE och DEC

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- tre funktioner i ett verktyg

#### Allmänna beställningsdata

Typ	TT 8 RS MP 8	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">9202800000</a>	Pressverktyg, Crimpverktyg för kontakter	
GTIN (EAN)	4032248512072		
Förp.	1 ST		

### Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-RJ45	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">2552580000</a>		
GTIN (EAN)	4050118562583		
Förp.	10 ST		