

## AP 100 D GR 7032


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard. Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta, RS 100 kiselgrå, Ändplatta direktmontering på båda sidor, Bredd: 22 mm
Art.nr.	<a href="#">8817790000</a>
Typ	AP 100 D GR 7032
GTIN (EAN)	4032248517756
Förp.	20 items

## AP 100 D GR 7032

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	21.9 mm	Byggdjup (tum)	0.8622 inch
Höjd	108.2 mm	Bygghöjd (tum)	4.2598 inch
Bredd	22 mm	Byggbredd (tum)	0.8661 inch
Nettovikt	7.5 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Isoleringsmaterial	PA 66
Isoleringsmaterialgrupp	I	Yta	obehandlad
Grundläggande material	PA 66	CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI

## Allmänna data

Färgkod	kiselgrå	Skyddsklass	IP20 efter installation
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7032	Gjutbarhet	Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		


**AP 100 D GR 7032**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

DIRECT MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)



**RS 100 - Profilkapsling**

RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard.

Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	PTSC KB40X14	Utförande
Art.nr.	<a href="#">4019420000</a>	Infästningsskruv (plint), 0.00 mm, Stål, Djup: 7 mm, Bredd: 16.9 mm,
GTIN (EAN)	4008190243029	Höjd: 7 mm
Förp.	100 ST	