

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast
inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Inbyggnadsfläns, Kopplingsfläns, 90° uppåt, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| Art.nr. | 8829440000 |
| Typ | IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248532469 |
| Förp. | 1 items |

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 50 g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...70 °C
Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| Anslutning 1 | RJ45 | Anslutning 2 | RJ45 90° |
| Artikelbeskrivning | Kopplingsfläns, 90° uppåt | Sammansättning | Inbyggnadsfläns med monteringsram och RJ45-modul hona-hona 90°, uppåt oförflorbart lock |
| Färgkod | ljusgrå | Kapslingsmaterial | PA 66, UL 94: V-0 |
| Kategori | Cat.6 (ISO/IEC 11801) | Kontaktyta | Guld över nickel |
| Monteringstyp | Kopplingskåp, Distribution box | Avskärmning | 360° skärmkontaktering |
| Skyddsklass | IP67 | Stickcykler | 750 |

Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV) TAE00003EW Kontaktdon Norm IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5


Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm ≥ 1500 V AC/DC Spänningstålighet kontakt/kontakt ≥ 1000 V AC/DC

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Profilritning



IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör**RJ45-koppling/modul**

IE-stickkontakt i IP20 för koppar- och fiberoptikledare

**Allmänna beställningsdata**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | IE-XRJ45/IDC | Utförande |
| Art.nr. | 8808330000 | Flänsinsats, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |
| GTIN (EAN) | 4032248505913 | |
| Förp. | 1 ST | |