

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast
inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Inbyggnadsfläns, Kopplingsfläns, 90° nedåt, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| Art.nr. | 8829450000 |
| Typ | IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248532476 |
| Förp. | 1 items |

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

50 g

Temperaturer

Lagertemperatur

Drifttemperatur

-40 °C...70 °C

Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Anslutning 1

RJ45

Anslutning 2

RJ45 90&deg;

Artikelbeskrivning

Kopplingsfläns, 90° nedåt

Sammansättning

Inbyggnadsfläns med monteringsram och RJ45-modul hona-hona 90°, nedåt oförflorbart lock

Färgkod

ljusgrå

Kapslingsmaterial

PA 66, UL 94: V-0

Kategori

Cat.6 (ISO/IEC 11801)

Kontaktyta

Guld över nickel

Monteringstyp

Kopplingskåp,
Distribution box

Avskärmning

360° skärmkontaktering

Skyddsklass

IP67

Stickcykler

750

Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV)

TAE00003EW

Kontaktton Norm

IEC 61076-3-106 Var. 6,
IEC 60603-7-5

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm

≥ 1500 V AC/DC

Spänningstålighet kontakt/kontakt

≥ 1000 V AC/DC

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121


ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

Profilritning



IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör**RJ45-koppling/modul**

IE-stickkontakt i IP20 för koppar- och fiberoptikledare

**Allmänna beställningsdata**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | IE-XRJ45/IDC | Utförande |
| Art.nr. | 8808330000 | Flänsinsats, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |
| GTIN (EAN) | 4032248505913 | |
| Förp. | 1 ST | |