

**SRC-I MARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration****Allmänna beställningsdata**

| Utförande        | RIDERSERIES RCI, Etikett                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Art.nr.          | <a href="#">8869530000</a>                               |
| Typ              | SRC-I MARK                                               |
| GTIN (EAN)       | 4032248614479                                            |
| Förp.            | 10 items                                                 |
| Leveransstatus   | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden. |
| Tillgänglig till | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 8.5 mm | Byggdjup (tum)  | 0.3346 inch |
| Höjd      | 8 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0.315 inch  |
| Bredd     | 15 mm  | Byggbredd (tum) | 0.5906 inch |
| Nettovikt | 0.44 g |                 |             |

## Temperaturer

|                 |                                             |                 |                |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C                              | Drifttemperatur | -40 °C...70 °C |
| Fuktighet       | 40 °C/93 % rel. fuktighet,<br>ingen kondens |                 |                |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna uppgifter


|           |                                                      |                                |       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Tryckning | Individuell märkning/Ej för användning med PRINT JET | Grundläggande material         | Plast |
| Färgkod   | vit                                                  | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Tillbehör

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ESG 6/15 K MC NE GE        | Utförande                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1880130000</a> | ESG, Apparatmärkning x 15 mm, PA 66, Färgkod: gul, självhäftande |
| GTIN (EAN) | 4032248478910              |                                                                  |
| Förp.      | 200 ST                     |                                                                  |
| Typ        | ESG 6/15 K MC NE WS        | Utförande                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1880100000</a> | ESG, Apparatmärkning x 15 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande |
| GTIN (EAN) | 4032248478781              |                                                                  |
| Förp.      | 200 ST                     |                                                                  |