


IE-XM-RJ45/RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bärskenutgångar, utförande koppling RJ45 enligt IEC
60603-7-51

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena-utgång RJ45, Koppling RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	8879050000
Typ	IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN)	4032248614844
Förp.	1 items

IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Nettovikt	49 g
-----------	------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-25 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning	Koppling RJ45 - RJ45	Sammansättning	Siktfönster för märkningar 1 TE Rastermått enligt DIN 43880, passar i normcentral
Koppling	färgkodat anslutningschema enligt EIA / TIA T568 A (koppar)	Färgkod	ljusgrå
Kapslingsmaterial	PA 66, UL 94: V-0	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Monteringstyp	TS 35	Avskärmning	360° skärmkontaktering
Skyddsklass	IP20	Stickcykler	750

Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV)	TAE00003EW	Kontaktton Norm	IEC 60603-7-5
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369		

Elektriska egenskaper

Kontaktmotstånd	≤ 20 mΩ	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Isolationsmotstånd	500 MΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A	PoE / PoE+	enligt IEEE 802.3at

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar


Profilritning



Produktillustration



Produktillustration



IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Outlet-markör



Märkskylt till signeringsfältet för Weidmüllers montageskeneutgångar.

Fördelarna:

- vit
- neutral
- i textark

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-DM	Utförande
Art.nr.	8813500000	
GTIN (EAN)	4032248513345	
Förp.	50 ST	