

IE-XM-USB/USB-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast
inkl. USB-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Inbyggnadsfläns, USB-fläns, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Art.nr.	8892670000
Typ	IE-XM-USB/USB-IP67
GTIN (EAN)	4032248641123
Förp.	1 items

IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	37 g
-----------	------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-20 °C...85 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data


Anslutning 1	USB	Anslutning 2	USB
Artikelbeskrivning	USB-fläns	Färgkod	ljusgrå
Kapslingsmaterial	PA 66, UL 94: V-0	Kategori	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Monteringstyp	Kopplingsskåp, Distribution box	Avskärmning	360° skärmkontaktering
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Drawings

Profilritzing



IE-XM-USB/USB-IP67


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

RJ45-koppling/modul

IE-stickkontakt i IP20 för koppar- och fiberoptikledare



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-XRJ45/IDC	Utförande
Art.nr.	8808330000	Flänsinsats, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
Förp.	1 ST	