

**IE-M12-ADAP A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Adapter, vinklad, RJ45 90&deg;, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Art.nr.	<a href="#">8901630000</a>
Typ	IE-M12-ADAP A
GTIN (EAN)	4032248653584
Förp.	1 items

## IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E471884

## Mått och vikter

Nettovikt	36 g
-----------	------

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...80 °C	Drifttemperatur	-25 °C...80 °C
Installation temperature			

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kodering	D-kodad
Kontakttyta	förgylld	Kapslingsmaterial	PA 66
Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Skyddsklass	IP67

## Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	RJ45 90&deg;
Anslutning 2	M12	Artikelbeskrivning	Adapter, vinklad
Sammansättning	M12-hylsa till RJ45-hylsa	Kapslingsmaterial	PA 66
Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Anslutningsgänga	M12
Kontakttyta	förgylld	Avskärmning	Ja
Skyddsklass	IP67		

## Elektriska egenskaper

Kontaktmotstånd	≤ 10 mΩ	Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A
-----------------	---------	---------------------------	-----

## Normer

Kontaktdon Norm	IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101
-----------------	--------------------------------

## Tekniska data allmänt


Antal poler	4	Kodering	D-kodad
Anslutningsgänga	M12	Kontakttyta	förgylld
Utförande	vinklad	Kapslingsmaterial	PA 66
Skyddsklass	IP67		

**Tekniska data****Klassificeringar**


ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

**Ritningar**

**Profilritning**



**Profilritning**



**Montageurtag**

