

JPO 24VDC 2X0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller är nu en av branschens ledande internationella leverantörer av kontaktdon. En viktig stöttepelare i denna produktfamilj är de runda kontaktdonen, som Weidmüller säljer under produktnamnet SAI. Vid utvecklingen av SAI-produkterna har Weidmüllers ingenjörer alltid koncentrerat sig på att uppnå rationella, kostnadseffektiva installationskoncept och har – i samarbete med de stora användarna – försett marknaderna med väl genomtänkta produkter som blir till standarder vad det gäller funktionalitet och kvalitet runt hela världen. Ett exempel är produktfamiljen Jackpac®. Dessa moduler är vattentäta signalomvandlare.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------------|--|
| Utförande | JACKPAC, Nivåomvandlare, Märkstyrspänning: 18...24...30 V DC , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, M12-kontakt/A-kodad |
| Art.nr. | 8929960000 |
| Typ | JPO 24VDC 2X0.2A M12S |
| GTIN (EAN) | 4032248706013 |
| Förp. | 1 items |
| Leveransstatus | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden. |
| Sista orderdatum | 2025-11-30T00:00:00+01:00 |

JPO 24VDC 2X0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Höjd | 14.4 mm | Bygghöjd (tum) | 0.5669 inch |
| Bredd | 36 mm | Byggbredd (tum) | 1.4173 inch |
| Nettovikt | 50 g | | |

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -20 °C...60 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 7a |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1b05ef5c-aeab-43a7-8ce0-9a79e97b9996 |

Ingång

Märkstyrspänning 18...24...30 V DC Nominell styrspänning 18 V...24 V...30 V DC

Styrsida

Märkstyrspänning 18...24...30 V DC Märkstyrström 7 mA DC

Utgång

Märkkopplingsspänning 3...33 V DC

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 3...33 V DC Märkkopplingsström 200 mA

Isolationskoordinater

Märkspänning 32 V Överspänningskategori I
Nedsmutningsgrad 2 Skyddsklass IP67

Isolationskoordinater

Märkspänning 32 V Nedsmutningsgrad 2
Överspänningskategori I Skyddsklass IP67

Utgång

Kopplingsspänning, max. 3...33 V DC

JPO 24VDC 2X0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Tekniska data för kabel**

Skärmad Nej

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Length of connected cable smaller than 30m

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001134 | ETIM 9.0 | EC001134 |
| ETIM 10.0 | EC001134 | ECLASS 14.0 | 19-17-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-90-90 | | |

