


**IE-TO-SCD-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bärskenutgångar, utförande koppling SC-Duplex enligt  
IEC 61754-4

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Montageskena-utgång FO, SC-Duplex, Multimode, GOF, POF, IP20
Art.nr.	<a href="#">8946970000</a>
Typ	IE-TO-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248734979
Förp.	10 items

## IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr. (UL)	E477798

## Mått och vikter

Djup	67 mm	Byggdjup (tum)	2.6378 inch
Bredd	17.5 mm	Byggbredd (tum)	0.689 inch
Längd	59.6 mm	Bygglängd (tum)	2.3465 inch
Nettovikt	40.1 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d804b481-7e9c-49d7-824d-c29fa84add98

## Allmänna data

Färgkod	ljusgrå	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Moneringstyp	TS 35	Skyddsklass	IP20
Stickcykler	1000	Fibertyp	Multimode, GOF, POF
Dämpning	≤ 0,4 dB	Anslutning 1	SC-Duplex
Anslutning 2	SC-Duplex		

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61754-4	Certifikat nr. (UL)	E477798
-----------------	-------------	---------------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

**Profilritning**



## Tillbehör

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	