

IE-TO-SCRJ-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bärskenutgångar, utförande koppling SC-RJ enligt IEC
61754-24

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena-utgång FO, SCRJ, Multimode, GOF, POF, IP20
Art.nr.	8946990000
Typ	IE-TO-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248735006
Förp.	10 items

IE-TO-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UL)	E477798

Mått och vikter

Nettovikt	22 g
-----------	------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Färgkod	ljusgrå	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Monteringstyp	TS 35	Skyddsklass	IP20
Stickcykler	1000	Fibertyp	Multimode, GOF, POF
Dämpning	≤ 0,4 dB	Anslutning 1	SCRJ
Anslutning 2	SCRJ		


Allmänna standarder

Kontakt don Norm	IEC 61754-24	Certifikat nr. (UL)	E477798
------------------	--------------	---------------------	---------


Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Profilritning



Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	