

IE-FSMZ2FY0002MSTOSTOX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-kablar, LWL-patchkabel, singlemode, gul, ST-kontakt IP20, båda sidor

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Förkonfektionerad patchkabel – crossover, ST IP 20, ST IP 20, 9 µm, LSZH, 2 m |
| Art.nr. | 8961100000 |
| Typ | IE-FSMZ2FY0002MSTOSTOX |
| GTIN (EAN) | 4032248774654 |
| Förp. | 1 items |

IE-FSMZ2FY0002MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|--------------|
| Längd | 2 m | Bygglängd (tum) | 78.7402 inch |
| Nettovikt | 31.68 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...75 °C | Drifttemperatur | -5 °C...75 °C |
| Installation temperature | -5 °C...50 °C | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Allmänna standarder

| | |
|-----------------|-------------|
| Kontaktdon Norm | IEC 61754-2 |
|-----------------|-------------|

Normer

| | |
|-----------------|-------------|
| Kontaktdon Norm | IEC 61754-2 |
|-----------------|-------------|

Anslutningsstickpropp

| | | | |
|--------------------|---|----------------------|---|
| Stickkontakt höger | ST, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad | Stickkontakt vänster | ST, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad |
|--------------------|---|----------------------|---|

FO

| | |
|----------|-----------------|
| Fibertyp | Singlemode, OS1 |
|----------|-----------------|

Kabeluppbyggnad

| | | | |
|------------------|----------|---------------------|-----------|
| Manteldiameter | 3*6 mm | Mantelfärg | gul |
| Normbeteckningar | I-V(ZN)Y | Material mantel | LSZH |
| Kabeluppbyggnad | ZIPCORD | Primär ytbehandling | 245.00 µm |
| Kärnans diameter | 9 µm | | |

Kontakt höger

| | |
|--------------------|---|
| Stickkontakt höger | ST, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad |
|--------------------|---|

Kontakt vänster

| | |
|----------------------|---|
| Stickkontakt vänster | ST, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad |
|----------------------|---|

Tekniska data

www.weidmueller.com

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel


| | | | |
|------------------------|-------|--------------------|-------|
| Böjradie min, upprepad | 60 mm | Böjradie min, unik | 30 mm |
|------------------------|-------|--------------------|-------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002607 | ETIM 9.0 | EC002607 |
| ETIM 10.0 | EC002607 | ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 | | |

Ritningar

Detaljerad ritning



V0 material



SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

Fördelar:

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
- Märkning i beprövat MultiCard-format

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VT SF 5/21 MC NE WS V0 | Utförande |
| Art.nr. | 1689470001 | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190872571 | |
| Förp. | 160 ST | |
| Typ | VT SF 6/21 MC NE WS V0 | Utförande |
| Art.nr. | 1730560001 | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190954611 | |
| Förp. | 160 ST | |