

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	8978580000
Typ	CBX200 USB
GTIN (EAN)	4032248813759
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Längd	50 mm	Bygglängd (tum)	1.9685 inch
Diameter	1 mm	Nettovikt	160 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Drifttemperatur	-10 °C...50 °C
Fuktighet	10...90 % (ingen fuktbildning)		

Sannolikhet för bortfall

SIL enligt IEC 61508 Ingen

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751

Ingång

ingångsmotstånd	22 kΩ	Typ	USB 2.0 (USB typ A stickpropp)
ingångsspänning	1,6...5,6 V	ingångsström	≤ 100 mA

Utgång

Lastmotstånd ström	≤ 300 Ω	Typ	RS232 (4 pol. 2,5 mm kontakt)
Utgångsspänning, kommentar	3,3 V reglerad	Gränssnittsnivå	1,8...5,6 V (automatisk anpassning)
Bortkopplingssignal	9...15 V typ. 12 V / 4 mA		

Allmänna uppgifter

Skyddsklass	IP20	Nominell strömförbrukning	0.5 VA
Strömförbrukning, typ.	0.01 W		

Isolationskoordination

Isolationsspänning 2,5 kV (ingång / utgång)

Tekniska data**Artikelbeskrivning**


Produktbeteckning	CBX200 USB är en USB2.0/RS232 gränssnittsomvandlare med galvanisk isolering. Det tillhandahåller ytterligare funktioner vad gäller kontrollerbarhet och matning av anslutna RS232-enheter. CBX200 USB möjliggör konfiguration av produktfamiljen ACT20 och signalomvandlaren WAVE TTA.
-------------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	19-20-05-92
ECLASS 15.0	19-20-05-92		

Ritningar

Exempel på användning



Exempel på användning



Exempel på användning

