

AM 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avmantlingsverktyg
Art.nr.	9001080000
Typ	AM 35
GTIN (EAN)	4008190208011
Förp.	1 items

AM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	33 mm	Byggdjup (tum)	1.2992 inch
Höjd	174 mm	Bygghöjd (tum)	6.8504 inch
Bredd	53 mm	Byggbredd (tum)	2.0866 inch
Nettovikt	127.73 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avmantlingsverktyg upp till 35 mm ytterdiameter
--------------------	---


Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	PVC-Rundkabel	Ledardiameter max.	35 mm
Ledardiameter min.	25 mm	Skärdjup	inställbar upp till 4,5 mm
Ledardiameter, max.	962 mm ²	Ledardiameter, min.	490 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Exempel på användning



Exempel på användning



Tillbehör/reservdelar

Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ERSATZMESSER AM 25/35	Utförande
Art.nr.	9001530000	Tillbehör, Reservkniv
GTIN (EAN)	4008190154813	
Förp.	2 ST	