

**AM 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Verktyg, Avmantlingsverktyg
Art.nr.	<a href="#">9001540000</a>
Typ	AM 25
GTIN (EAN)	4008190138271
Förp.	1 items

## AM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	33 mm	Byggdjup (tum)	1.2992 inch
Höjd	157 mm	Bygghöjd (tum)	6.1811 inch
Bredd	47 mm	Byggbredd (tum)	1.8504 inch
Nettovikt	120.67 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kabelkniv
--------------------	-----------

## Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	PVC-Rundkabel	Ledardiameter max.	25 mm
Ledardiameter min.	6 mm	Skärdjup	inställbar upp till 4,5 mm
Ledardiameter, max.	490 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	28 mm <sup>2</sup>
Användbar kabel	PVC-kablar		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**Exempel på användning**



**Exempel på användning**



**Tillbehör/reservdelar**

Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ERSATZMESSER AM 25/35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9001530000</a>	Tillbehör, Reservkniv
GTIN (EAN)	4008190154813	
Förp.	2 ST	