

KT ZQV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- för överkopplingar i Weidmüllers Z-serie
- för överkopplingar WQV 2,5 till WQV 35
- för överkopplingsfönster i plint WSI 6

Allmänna beställningsdata

Utförande	Cutting tool for one-hand operation
Art.nr.	9002170000
Typ	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
Förp.	1 items

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	44 mm	Bygghöjd (tum)	1.7323 inch
Bredd	208 mm	Byggbredd (tum)	8.189 inch
Nettovikt	280.78 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kapverktyg för gradfri kapning av överkopplingar ur Weidmüller Z-serien	Utförande	mekanisk enhands
--------------------	---	-----------	------------------

Klippverktyg

Kopparkabel - entrådig, max. (AWG)	2 AWG	Kopparkabel - entrådig, max.	35 mm ²
Kopparkabel - fintrådig, max. (AWG)	6 AWG	Kopparkabel - fintrådig, max.	16 mm ²
Kopparkabel - flertrådig, max. (AWG)	2/0 AWG	Kopparkabel - flertrådig, max.	70 mm ²
Kopparkabel - max. Ø	14 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		